

Garant**TK fréza HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203028 8
GTIN	4045197527653
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Speciální výbrus se zaoblením břitů jako torus a se **speciálním povlakem**.

Tolerance jmenovitý Ø: f8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 35 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 21 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Rohové zaoblení r_v : 0,2 mm

Posuv f_z pro obvodové frézování v materiálu Inconel®: 0,065 mm

Technický popis

Počet zubů Z	4
Posuv f_z pro obvodové frézování v materiálu Inconel®	0,065 mm
Ø břitu D_c	8 mm
Stopka Ø D_s	8 mm
Celková délka L	63 mm
Délka břitu L_c	21 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Tolerance jmenovitý Ø	f8
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Rohové zaoblení r_v	0,2 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,08×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Uvolnění stopky Typ FRST	209900 FRST
--------------------------	-------------