

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	20 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 040308
Počet břitů Z	3
Celková délka $L_{celk.}$	90 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	2 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1	219878 1
--	----------