

Garant**Rohová fréza 90°, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	2 mm
\varnothing břitu D_c	20 mm
Upínací závit M	M10
Počet břitů Z	3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Provedení stopky	se závitem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1	219878 1
---	----------