

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Ø břitu D_c	63 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 040308
Počet břitů Z	9
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1	219878 1
--	----------