

Garant**Otočný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel (MK): 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	321240 4
GTIN	4062406572440
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Osa důlčiku s vložkou z tvrdokovu pro případy s vysokým abrazivním působením na vycentrování.
- Úhel hrotu 60°.
- Odtlačovací matice s postranním zploštěním.
- Velmi přesné uložení pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění tenkých obrobků při vysokých otáčkách a při vysokém počtu obrobků v sériové výrobě s automatickou nakládkou.

Pro vysoké axiální síly při náročném třískovém obrábění díky speciálnímu uspořádání ložisek.

Ø pouzdra D: 76 mm

Užitná délka B: 112 mm

Ø tvrdokovu H: 14 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 43 mm

Maximální počet otáček: 3200 min⁻¹

Technický popis

Ø tvrdokovu H	14 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Maximální počet otáček	3200 min ⁻¹
Ø pouzdra D	76 mm
Délka hrotu C	43 mm
Pro hmotnost obrobku	750 kg
Užitná délka B	112 mm
Morse kužel	MK4
Axiální síla	4,3 kN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvrdokovová vložka	ano
Provedení	souběžně otočný
Odtlačovací šroub	ano
Druh produktu	Středicí hrot