


Garant**Středicí svěrák pro automatizaci, Šířka čelistí A: 120Amm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360134 120A
GTIN	4062406572914
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Středicí svěrák pro flexibilní použití.

- **Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.**
- **Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.**
- **Variabilní nastavení středu $\pm 0,02$ mm.**
- **Funkční plochy kalené.**
- **Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.**

Výhoda:

- **Flexibilní malá hmotnost.**

Multifunkční použití.

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Konzole pro automatizaci č. 360164.

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.

Včetně 4 upínacích čepů vel. 90.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135 – 360151.

Technický popis

Krouticí moment	60 Nm
Délka	130 mm
Šířka	120 mm
Šířka čelistí A	120 mm
Zdvih	25 mm
Upínací síla do maximálně	25,5 kN
Výška	50 mm
Hmotnost	5,3 kg
Vhodné pro barevný kód	ZC120
Druh produktu	Strojní svěrák