

Garant**Pneumatický středící svěrák, Typ: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360180 100
GTIN	4062406572945
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.**
- **Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.**
- **Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středící svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.**

Použití:

Pro středící upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro **automatizovaný provoz** pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Program čelistí č. 360135 – 360151 vel. 80.

Technický popis

Maximální výkon stlačeného vzduchu	9 bar
Výška H	95 mm
L	100 mm
Šířka čelistí A	80 mm
Hmotnost	4,8 kg

Upínací zdvih	6 mm
Upínací síla do maximálně	10 kN
B	100 mm
Vhodné pro barevný kód	PCV 100
Druh produktu	Strojní svěrák