

Garant**Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320617 32
GTIN	4062406573133
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Odpružené provedení pro axiální kompenzaci délky při obrábění.**
- **Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.**
- **Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.**

Válcová stopka k upnutí v držácích na vyvrtávací tyče, držácích kleštiny nebo hydraulických upínacích pouzdrech; k upnutí ve druhém revolveru.

Pro obrábění těžkých obrobků.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625. Vyměnitelné vložky č. 320629.

Upozornění:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

Technický popis

Dráha pružiny	4 mm
---------------	------

Užitná délka L ₁	95 mm
Pro hmotnost obrobku	500 kg
Celková délka L	155 mm
Ø pouzdra D	66 mm
Ø d	32 mm
Chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Ø stopky D ₁	18 mm
Vhodné pro barevný kód	K18
Maximální počet otáček	5000 min ⁻¹
Upnutí	Ø stopky 32 mm
Druh produktu	Středicí hrot