

**Garant****VCGT 050102, Typ: HB7125-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Třída artiklu	21I

## Popis

VCGT 050102 HB7125-1 Typ: HB7125-1

Lamač třísek: VF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 150 m/min

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 050102
Typ	HB7125-1
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm

Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 150 m/min
Lamač třísek	VF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení