

Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo, Typ: RAC182



Údaje o objednávce

Artikové číslo	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Třída artiklu	72E

Popis

Provedení:

Provozní tlak 6 – 7 barů. Odnímatelná sběrná nádobka na trny. Výkonný a spolehlivý přístroj pro nýtování naslepo. Rychlé a bezpečné zpracovávání slepých nýtů díky silnému systému upínacích čelistí (nekloužou přes nýtovací trn). Variabilně nastavitelné odsávání pro odstraňování utržených trnů do záchytné nádoby.

Rozsah dodávky:

Včetně hubic (vhodné pro ocel, ušlechtilou ocel, hliník, měď): 2,4; 2,4-3,4 a 4,8 mm. Hubice (vhodná pro hliník): 6 mm. 1 lahvička hydraulického oleje 50 ml.

Technický popis

Hmotnost	1,7 kg
Pro slepé nýty z hliníku do	6 mm
Hadicová přípojka	8 mm
Zdvih přístroje	20,5 mm
Usazovací síla při 6 barech	10500 N
Maximální Ø trnu	3,5 mm

Spotřeba vzduchu na nýt	5,1 l
Pro slepé nýty všech materiálů do	4,8 mm
Provozní tlak	6 - 7 bar
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo