

**Sada čelních unašečů CoAE v dřevěné kazetě pravý chod, Morse kužel (MK): 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327451 5
GTIN	4019208502632
Třída artiklu	33I

Popis**Provedení:**

- Úhel špičky 60°, upínací kroužek Ø 8 – 80 mm.
- Předpjatý, axiálně nastavitelný paket talířových pružin, kompenzuje různé hloubky středů.
- Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 321750 nebo 321770.

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašečů (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobít na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.

CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobít širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Rozsah dodávky:

- 1× základní těleso č. 327521 (vhodné pro pravý a levý chod).
- 1× středící hrot č. 327661 vel. 6, pro unášecí kotouč vel. 13 – 24.
- 1× středící hrot č. 327661 vel. 12, pro unášecí kotouč vel. 21 – 40.
- 4× unášecí kotouč pro pracovní rozsah Ø 13 – 100 mm č. 327601, 327611, 327641 a 327651.
- V dřevěném boxu s prostorem pro 6 dalších unášecích kotoučů a 3 středící hroty.

Upozornění:

Systém CoAE s kulatým opěrným pístem.

Ø pracovního rozsahu: 13 - 100 mm

Ø středících hrotů: 6; 12 mm

Hmotnost: 4,9 kg

Technický popis

Ø středících hrotů	6; 12 mm
Ø pracovního rozsahu	13 - 100 mm
Hmotnost	4,9 kg
Morse kužel	5
Odtlačovací šroub	ne
Druh produktu	Čelní unášec

Příslušenství

Unášecí kotouč CoAE, přímé ozubení pravý chod Ø pracovního rozsahu 13-24 mm	327601 13-24
Unášecí kotouč CoAE, s TK destičkami pravý chod Ø pracovního rozsahu 51-100 mm	327641 51-100
Středící hrot CoAE pro čelní unášec Ø středících hrotů D 12 mm	327661 12
Unášecí kotouč CoAE, přímé ozubení levý chod Ø pracovního rozsahu 13-24 mm	327611 13-24
Unášecí kotouč CoAE, s TK destičkami levý chod Ø pracovního rozsahu 51-100 mm	327651 51-100
Základní těleso čelního unášeče CoAE s Morse kuželem Morse kužel (MK) 5	327521 5

Středící hrot CoAE pro čelní unašeč Ø středících hrotů D 6
mm

327661 6