




Základní těleso čelního unašeče CoAE pro upnutí do soustružnického sklíčidla, Ø stopky: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	327541 25
GTIN	4019208495712
Třída artiklu	33I

Popis

Provedení:

Bez středícího hrotu a unašecích kotoučů, pro pravý i levý chod.

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašeců (nazývaných také unašecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.

CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unašecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštní příslušenství:

Unašecí kotouče č. 327601 – 327651, středící hrot č. 327661.

Maximální Ø tělesa: 70 mm

Ø stopky D₅: 25 mm

Délka upínací stopky: 87,5 mm

Hmotnost: 1,7 kg

Technický popis

Maximální Ø tělesa	70 mm
Délka upínací stopky	87,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Ø stopky D _s	25 mm
Odtlačovací šroub	ne
Druh produktu	Čelní unašeč