

Garant**TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 5/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207480 5/6
GTIN	4045197326799
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Speciální geometrie pro obrábění **titanu a slitin titanu**. 4 čelní břity až ke středu. Lze proto použít jako **skutečný 4břit** ve všech hloubkách řezu.
Tolerance: Kontura rádiusu = **±0,005 mm**.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 207482.

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,016 mm
Počet zubů Z	4
Ø břitu D_c	5 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Celková délka L	54 mm
Délka břitu L_c	9 mm
Korekční faktor pro v_c	1,25
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rádus R	2,5 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK

Norma	výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	55 m/min	S
Inconel	vhodný	35 m/min	S
mokrý max.	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------