



## Unášecí kotouč CoAE, s TK destičkami pravý chod, Ø pracovního rozsahu: 51-100mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 327641 51-100 |
| GTIN           |               |
| Třída artiklu  | 33I           |

### Popis

#### Provedení:

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašečů (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobít na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.

**CoAE je konstantní čelní unašeč**, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobít širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhmm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

Unášecí kotouče s **vyměnitelnými unášecími destičkami z TK**.

#### Použití:

Pro náhradu resp. rozšíření pracovního rozsahu sady č. 327541.

#### Vhodné pro :

Základní těleso č. 327521 a 327541.

**Upozornění:**

Unášecí kotouče CoAE lze použít i se staršími systémy CoA (hranatý opěrný píst).

Ø upínacího kruhu A: 50 mm

Vnější Ø B: 50 mm

Délka C: 24 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 16 mm

---

**Technický popis**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Příslušné středící hroty Ø D | 16 mm        |
| Ø pracovního rozsahu         | 51 - 100 mm  |
| Ø upínacího kruhu A          | 50 mm        |
| Vnější Ø B                   | 50 mm        |
| Délka C                      | 24 mm        |
| Způsob použití               | pravý        |
| Ozubení                      | vyměnitelné  |
| Druh produktu                | Čelní unašeč |