


HOLEX**TK hrubovací fréza HPC, TiXSi, Ø f8 DC: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203044 25
GTIN	4045197679444
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Pro **hrubování a dokončování**.Do 1,5xD v plném materiálu **při nejvyšších hodnotách posuvu** a velmi klidném chodu.**Výhoda:**

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Technický popis

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	78 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,16 mm
Uvolňovací Ø D_1	24,5 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm
Počet zubů Z	4
Ø stopky D_s	25 mm
Celková délka L	136 mm
Délka břitu L_c	68 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	f8

Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiXSi
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	M
GG(G)	omezené použití	120 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

