

**Diamantová vyhlazovací špička, Rádus špičky: 0,4mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 291410 0,4 |
| GTIN | 4030741742125 |
| Třída artiklu | 29M |

Popis**Výhoda:**

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Diamantové vyhlazovací špičky mohou být pomocí indexace použity 8krát.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 65 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.

Přesnost:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Upozornění:

Podrobná doporučení pro použití najdete v příloženém provozním návodu.

Používejte maximální možný rádius.

Technický popis

| | |
|---------------|-------------------------|
| Rádus špičky | 0,4 mm |
| Druh produktu | Nástroj pro válečkování |