


Garant
TK drážkovací fréza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X3 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208025 16,5X3
GTIN	4045197198877
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

Fréza řeže po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušeny a proto se v obrobku nezadírají. Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování až do obzvláště těžce přístupné obrysy.

Upozornění:

Pro frézování drážek pro kotoučová pera dle DIN 6888 nebo pro frézování malých drážek. Plná drážka: f_z pro $a_p = 0,25 \times D$.

Typ: N

Počet zubů Z: 10

Počet zubů Z: 10

pro kotoučové pružiny DIN 6888: 3,0×6,5 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 4,6 mm

Celková délka L: 56 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm²: 0,035 mm

Technický popis

pro kotoučové pružiny DIN 6888	3,0×6,5 mm
Ø břitu D_c	16,5 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,035 mm
Počet zubů Z	10

Uvolňovací $\varnothing D_1$	4,6 mm
Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Celková délka L	56 mm
Typ	N
Délka břitu L_c	3 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 850 D/F
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	horizontálně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza