

Garant**CCGT 030102, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Třída artiklu	211

Popis

CCGT 030102 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 300 m/min

Technický popis

Lamač třísek	AF
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Typ	HU7315-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030102
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N

Povlak	diamant
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 300 m/min
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení