

Garant**DCGT 04T002, Typ: HB7125-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Třída artiklu	21G

Popis

DCGT 04T002 HB7125-1 Typ: HB7125-1
Lamač třísek: VF
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 150 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Typ	HB7125-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VF
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 04T002
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 150 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení