

Garant

TK hrubovací a dokončovací frézy na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	208034 28X12
GTIN	4045197269096
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Boční plochy jsou podbroušené a nemohou se tak zadřít v obrobku.

Upozornění:

Vhodné k frézování T-drážek podle DIN 650.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Typ: NF

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

Pro T-drážky DIN 650: 16 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 13 mm

Celková délka L: 85 mm

Stopka Ø D_s : 16 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,035 mm
Pro T-drážky DIN 650	16 mm
Ø břitu D_c	28 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Počet zubů Z	6

Uvolňovací $\varnothing D_1$	13 mm
Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Celková délka L	85 mm
Typ	NF
Délka břitu L_c	12 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 851
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý \varnothing	d11
Úhel sklonu šroubovice	12 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza