

Garant**VCGT 050102, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Třída artiklu	211

Popis

VCGT 050102 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 300 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Typ	HU7315-1
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	AF

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 300 m/min
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	diamant
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 050102
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení