

Garant**VCGT 050102, Typ: HB7025-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Třída artiklu	21I

Popis

VCGT 050102 HB7025-1 Typ: HB7025-1

Lamač třísek: SF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,4 mmPosuv f : 0,03 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 180 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 050102
Lamač třísek	SF
Typ	HB7025-1
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P

Posuv f	0,03 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 180 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení