




Základní těleso čelního unašeče CoAE pro upnutí do soustružnického sklíčidla, Ø stopky: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	327541 32
GTIN	
Třída artiklu	33I

Popis

Provedení:

Bez středícího hrotu a unašecích kotoučů, pro pravý i levý chod.

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašeců (nazývaných také unašecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.

CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unašecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhmm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštní příslušenství:

Unašecí kotouče č. 327601 – 327651, středící hrot č. 327661.

Technický popis

Délka upínací stopky	111 mm
Hmotnost	1,7 kg

Maximální Ø tělesa	70 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Odtlačovací šroub	ne
Druh produktu	Čelní unašeč