

Garant
TK hrubovací a dokončovací frézy na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 16X8 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208034 16X8
GTIN	4045197269058
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Boční plochy jsou podbroušené a nemohou se tak zadřít v obrobku.

Upozornění:

Vhodné k frézování T-drážek podle DIN 650.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Typ: NF

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

Pro T-drážky DIN 650: 8 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 7 mm

Celková délka L: 62 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,034 mm
Pro T-drážky DIN 650	8 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Počet zubů Z	6

Uvolňovací $\varnothing D_1$	7 mm
Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Celková délka L	62 mm
Typ	NF
Délka břitu L_c	8 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 851
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý \varnothing	d11
Úhel sklonu šroubovice	12 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza