

Garant
Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	54 mm
Počet břitů Z	4
Upínací závit M	M16
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	19,45 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	62 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)

Ø břitu D_c	32 mm
Ø D_3	22 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,06 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.10T3M0T
Vrtací kruhové frézování a_p	2,5 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulaté
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Dělení břitů	nestejně
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	219878 2
--	----------