

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z:
20/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.10T3M0T
Délka vyložení L_1	100 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	38 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	5,37 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	7,45 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{min}$	30 mm
Celková délka $L_{celk.}$	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
\varnothing břitu D_c	20 mm

Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	15 - 30 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vrtací kruhové frézování a_p	0,7 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	219878 2
--	----------