

**Garant****Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

**Upozornění:**

**$a_{p\max} = 5,0$  mm.**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	2,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.10T3M0T
Počet břitů Z	5
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	68 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	1,79 stupeň
$\varnothing$ břitu $D_c$	35 mm
$\varnothing D_3$	25 mm

Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	22,45 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Upínací závit M	M16
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulaté
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Dělení břitů	nestejně
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	219878 2
--	----------