

Garant
Kopírovací a rovinné frézy s indexací, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/5mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP.**

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.10T3M0T
Upínací otvor Ø	22 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	39,45 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,02 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	102 mm
Ø břitu D_c	52 mm

Počet břitů Z	5
Ø D ₃	42 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Úhel nastavení κ	15 - 30 stupeň
Vrtací kruhové frézování a _p	2,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	94 mm
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	219878 2
--	----------