

Garant
Kopírovací a rovinné frézy s indexací, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	4 mm
Ø břitu D_c	63 mm
Úhel nastavení κ	15 - 30 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	124 mm
Ø D_3	51 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.1204M0T

Vnitřní chlazení	ano
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Počet břitů Z	6
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	114 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	47,94 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 3	219878 3
--	----------