

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,79 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_2$	28,7 mm
\varnothing břitu D_c	35 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	22,45 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	2,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	60 mm
Vnitřní chlazení	ano

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Počet břitů Z	3
Upínací závit M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Provedení stopky	se závitěm
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulaté
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Dělení břitů	nestejně
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	219878 2
----------------------------------------------------	----------