

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
125/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP.**

Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₃	113 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	4 mm
Celková délka L _{celk.}	63 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	238 mm

Úhel nastavení κ	15 - 30 stupeň
\varnothing břitu D_c	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.1204M0T
Počet břitů Z	10
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	109,94 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,44 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	248 mm
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 3	219878 3
--	----------