

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212006 20/2
GTIN	4062406576493
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vrtací kruhové frézování a_p	0,7 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	30 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_2$	17,7 mm
\varnothing břitu D_c	20 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	5,37 stupeň

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	30 mm
$\varnothing D_1 h6$	10,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Upínací závit M	M10
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	7,45 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulaté
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Dělení břitů	nestejně
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	219878 2
--	----------