


Garant
TK drážkovací fréza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 19,5X3 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208025 19,5X3
GTIN	4045197198891
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

Fréza řeže po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušeny a proto se v obrobnku nezadírají.

Upozornění:

Pro frézování drážek pro kotoučová pera dle DIN 6888 nebo pro frézování malých drážek.

Plná drážka: f_z pro $a_p = 0,25 \times D$.

Typ: N

Počet zubů Z: 10

Počet zubů Z: 10

pro kotoučové pružiny DIN 6888: 3,0×7,5 mm

Uvolňovací Ø D₁: 5,6 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D_s: 10 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm²: 0,038 mm

Technický popis

pro kotoučové pružiny DIN 6888	3,0×7,5 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,038 mm
Ø břitu D _c	19,5 mm
Počet zubů Z	10
Uvolňovací Ø D ₁	5,6 mm

Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Celková délka L	63 mm
Typ	N
Délka břitu L_c	3 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 850 D/F
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	horizontálně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza