

Garant**TK fréza na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 18X8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208032 18X8
GTIN	4045197264596
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Fréza řeže po obvodu a oboustranně.

Střídavě zešikmenými zuby (křížové ozubení) bylo dosaženo vysokého řezného výkonu.

Upozornění:

Pro frézování T-drážek dle DIN 650.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Pro T-drážky DIN 650	10 mm
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,034 mm
Ø břitu D_c	18 mm
Počet zubů Z	6
Uvolňovací Ø D_1	8 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	70 mm
Typ	N
Délka břitu L_c	8 mm
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 851
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý Ø	d11
Úhel sklonu šroubovice	12 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Drážkovací fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		