

Garant**DCGW 04T001, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268096 G
GTIN	4062406578145
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

Provedení CBN.

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,08 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 140 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	H
Posuv f	0,04 - 0,06 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMW 060202
Řezný materiál	CBN

Rohový rádius	0,1 mm
Typ	BU7220
Provedení řezných hran	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení