

Garant**VCGW 050101, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268097 G
GTIN	4062406578152
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

Provedení CBN.

Technický popis

Řezný materiál	CBN
Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,08 mm
Typ	BU7220
Posuv f	0,04 - 0,06 mm/ot,
Hlavní způsob použití	H
Provedení řezných hran	G
Rohový rádius	0,1 mm
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGW 050101
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 140 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení