

Garant
TK hrubovací a dokončovací frézy na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14 mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 208034 32X14 |
| GTIN | 4045197269805 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis
Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Boční plochy jsou podbroušené a nemohou se tak zadřít v obrobku.

Upozornění:

Vhodné k frézování T-drážek podle DIN 650.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Typ: NF

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

Pro T-drážky DIN 650: 18 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 15 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka Ø D_s : 16 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

Technický popis

| | |
|---|----------|
| Pro T-drážky DIN 650 | 18 mm |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm |
| Ø břitu D_c | 32 mm |
| Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ² | 0,035 mm |
| Počet zubů Z | 6 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Uvolňovací $\varnothing D_1$ | 15 mm |
| Stopka $\varnothing D_s$ | 16 mm |
| Celková délka L | 90 mm |
| Typ | NF |
| Délka břitu L_c | 14 mm |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | DIN 851 |
| Profil frézování | křížové břity |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | d11 |
| Úhel sklonu šroubovice | 12 stupeň |
| Směr přísuvu | horizontálně |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Tolerance stopky | h6 |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Stopková fréza |