

Garant
TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	203083 8
GTIN	4045197609908
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro obrábění superslitin, **koncipovaná speciálně pro použití TPC.**
Zesílené jádro.

Upozornění:

$h_{m\ max}$: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

$a_{e\ max} = 0,06 \times D$ pro obrábění TPC.

Tolerance jmenovitý Ø: f8

Počet zubů Z: 5

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální a šikmý

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Kvalita vyvážení se stopkou: G 2,5 s HB

Počet zubů Z: 5

Délka břitu L_c : 24 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 30 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 7,8 mm

Celková délka L: 68 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Technický popis

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	30 mm
Uvolňovací Ø D_1	7,8 mm
Ø břitu D_c	8 mm
Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v materiálu Inconel®	0,04 mm

Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v titanu > 850 N/mm ²	0,045 mm
Počet zubů Z	5
Stopka $\varnothing D_s$	8 mm
Celková délka L	68 mm
Délka břitu L_c	24 mm
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohové zaoblení r_v	0,2 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejné
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,06×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Uvolnění stopky Typ FRST	209900 FRST
--------------------------	-------------