

**Ocílka pro ocel, korund (A) vyrovnávaná hrubá / jemná, Délka×šířka:  
200X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558865 200X50
GTIN	4260496536742
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.

**Korund** se středně tvrdým pojivem. Dole normální korund (A) zrno 100 (hrubé); nahoře ušlechtilý korund zrno 280/320 (jemné).

**Použití:**

Pro odhroťování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

**Upozornění:**

Vyrovnávané obtahovací kameny jsou dodatečně upraveny pro dosažení dokonale rovného povrchu.

**Technický popis**

Šířka	50 mm
Výška	25 mm
Délka	200 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Druh produktu	Obtahovací kámen

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		