




4čelistové soustružnické sklíčidlo s klínovou tyčí ROTA-M-flex 2+2, Vnější průměr: 260mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313101 260
GTIN	2050002052949
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

4čelistové ruční sklíčidlo spojuje výhody a funkce 2-, 3- a 4čelistových sklíčidel a je extrémně flexibilní pro použití na soustruzích, frézkách a frézovacích soustružnických centrech. Díky protilehlým dvojicím čelistí spojeným systémem hnacího prstence jsou obrobky upnuty centrovaně a pomocí kyvadlového mechanismu se zabraňuje nadměrné upínací síle.

Vyrovnávací mechanismus rovněž umožňuje centrované upnutí tenkostěnných obrobků. Při stacionárním použití se musí upínání provádět pomocí konzolových nebo adaptérových desek.

- **Upínání kruhových, kubických a geometricky nepravidelných obrobků.**
- **Utěsněné provedení – vhodné i pro litinové a kované díly.**
- **Vizuální indikační kolík pro zajištění procesně spolehlivého upnutí obráběného dílu.**
- **Lze použít i jako 2čelistové upínací sklíčidlo.**

Norma:

ISO 702-4.

Rozsah dodávky:

Drážkové kameny resp. upevňovací šrouby a upínací klíč.

Upozornění:

Upínací čelisti nejsou součástí dodávky. K dodání na vyžádání.

Technický popis

Řada	ROTA-M flex
Hmotnost	41 kg
Vnější Ø A	260 mm
Maximální počet otáček	2700 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	120 Nm
Maximální upínací síla	100 kN
Upínací zdvih na čelist	9,5 mm
Vyrovnávací zdvih na čelist	5,1 mm
Počet čelistí	4
Ovládání	ruční
Druh produktu	Skříčidlo s klínovou tyčí