

Garant**TK torusová fréza, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 3/0,3 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	206140 3/0,3
GTIN	4045197123404
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 3,5 mmPoloměr břitu R_1 : 0,3 mmNepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 10 mmUvolňovací $\varnothing D_1$: 2,8 mm

Celková délka L: 38 mm

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
L_2	20 mm
\varnothing břitu D_c	3 mm
Počet zubů Z	2
Poloměr břitu R_1	0,3 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	10 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,013 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	2,8 mm
Stopka $\varnothing D_s$	3 mm

Délka břitu L_c	3,5 mm
Celková délka L	38 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Uvolnění stopky Typ FRST	209900 FRST
--------------------------	-------------