

**Garant****TK fréza na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208032 32X14
GTIN	4045197269034
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**

Fréza řeže po obvodu a oboustranně.

Střídavě zešíkmenými zuby (křížové ozubení) bylo dosaženo vysokého řezného výkonu.

**Upozornění:**

Pro frézování T-drážek dle DIN 650.

Až do plného záběru  $f_z$  používejte na 50 %.

Typ: N

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

Pro T-drážky DIN 650: 18 mm

Uvolňovací Ø  $D_1$ : 15 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 16 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

**Technický popis**

Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Pro T-drážky DIN 650	18 mm
Ø břitu $D_c$	32 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Počet zubů Z	6
Uvolňovací Ø $D_1$	15 mm

Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Celková délka L	90 mm
Typ	N
Délka břitu $L_c$	14 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 851
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	d11
Úhel sklonu šroubovice	12 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza