

Garant
TK úhlová fréza Tvar C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 16 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208037 16
GTIN	4045197269959
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

 Úhlová tolerance $\pm 8'$.

Upozornění:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

 Až do plného záběru f_z s 50%.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 6

Počet zubů Z: 6

 Uvolňovací $\varnothing D_1$: 6 mm

Celková délka L: 60 mm

 Stopka $\varnothing D_s$: 10 mm

 Délka břitu L_c : 6,3 mm

 Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm

Technický popis

Počet zubů Z	6
Uvolňovací $\varnothing D_1$	6 mm
\varnothing břitu D_c	16 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Celková délka L	60 mm

Délka břitu L _c	6,3 mm
Tvar	C
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza