

Garant**TK úhlová fréza Tvar C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208037 20
GTIN	4045197269966
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Úhlová tolerance $\pm 8'$.**Upozornění:**

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

Až do plného záběru f_z s 50%.

Vnitřní chlazení: ne

Počet zubů Z: 8

Počet zubů Z: 8

Uvolňovací $\varnothing D_1$: 7,8 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 12 mmDélka břitu L_c : 8 mmPosuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm**Technický popis**

Uvolňovací $\varnothing D_1$	7,8 mm
Počet zubů Z	8
\varnothing břitu D_c	20 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Stopka $\varnothing D_s$	12 mm
Celková délka L	63 mm

Délka břitu L _c	8 mm
Tvar	C
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 1833
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stopková fréza