

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.1204M0T
Ø břitu D_c	32 mm
Ø D_2	28,7 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	52 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování a_p	4 mm
Ø D_3	20 mm
Vnitřní chlazení	ano

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,84 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	16,94 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Upínací závit M	M16
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	219878 3
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 2	219878 2