

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,94 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Úhel nastavení κ	15 - 30 stupeň
$\varnothing D_3$	54 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	6
Ø břitu D_c	66 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	50,94 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.1204M0T
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	120 mm
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 3	219878 3
--	----------