


## Ocílka pro TK a litinu, karbid křemíku (SiC) vyrovnávaná hrubá / jemná, Délka×šířka: 150X50mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	558875 150X50
GTIN	4260496536759
Třída artiklu	56Z

### Popis

#### Provedení:

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.

**Karbid křemíku** se středně tvrdým pojivem. Dole zrno SiC 280/320 (jemné); nahoře zrno SiC 100 (hrubé).

#### Použití:

Pro odhroťování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

#### Upozornění:

Vyrovnávané obtahovací kameny jsou dodatečně upraveny pro dosažení dokonale rovného povrchu.

### Technický popis

Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Délka	150 mm
Šířka	50 mm
Výška	25 mm
Druh produktu	Obtahovací kámen

### Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		