

**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415196 300 |
| GTIN | 4062406584245 |
| Třída artiklu | 42A |

Popis**Provedení:**

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Rozsah měření | 0 - 300 mm |
| Hmotnost | 0,44 kg |
| Kalibrování | A1 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 10 mm |
| Stupnice | 1/20 mm |
| Odečet | 0,05 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Délka měřicí čelisti | 90 mm |
| Mezní chyba | 0,05 mm |
| Stupnice nonia mm / palce | ano |
| Měřicí technika | analogový |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | kalená |
| Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm | 021000 300 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm | 021010 300 |