

Garant**Sada technických fréz 5dílná, GARANT Master UNI – střední, TK TiAlN, Počet technických fréz: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	541406 5
GTIN	4062406587079
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

Sada TK technických fréz Multi Cut s běžnými tvarovými variantami.

Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje **vysoký výkon obrábění** při současně **extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení**. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.

· **Univerzální použití.**

Stopka Ø 6 mm.

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu. Dodatečná povrchová úprava TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám.

Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty).

· **Delší životnost.**

· **Malá tvorba tepla.**

· **Lepší odvod třísek.**

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění,

opracování svarových švů a ploch.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 540222 vel. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Upozornění:

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

Technický popis

Řada	GARANT Master Uni
Řezný materiál	TK TiAlN
Ø stopky	6 mm
Počet technických fréz	5
Druh produktu	Technická fréza

Příslušenství

Technická fréza GARANT Master Uni – střední Typ D0807	540222 D0807
Technická fréza GARANT Master Uni – střední Typ A0616	540222 A0616
Technická fréza GARANT Master Uni – střední Typ G0618	540222 G0618
Technická fréza GARANT Master Uni – střední Typ M1020	540222 M1020
Technická fréza GARANT Master Uni – střední Typ C0616	540222 C0616