


Garant**Stopková fréza, bez povlaku, Ø k10 DC: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	191630 50
GTIN	4045197104106
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:**

Vícebřitá fréza. Se středovým vybráním.

Výhoda:

Pro frézování s malou výškou řezu (převážně čelně). **Díky malému vyložení z vřetene stroje velmi stabilní.**

Technický popis

Počet zubů Z	8
Ø břitu D _c	50 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,12 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Celková délka L	100 mm
Délka břitu L _c	36 mm
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k10
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň

Technický list

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 5
Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	83 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	23 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	23 m/min	P
GG(G)	omezené použití	23 m/min	K
CuZn	omezené použití	55 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		